

**Garant****Kotna povezava z 1 kotno oporo, Globina 400 mm, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990241 1000
GTIN	4062406114114
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Čvrste kotne opore iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezi v rastru 40 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

**Obseg dobave:**

Kotne opore, kotne police (za število glejte posamezno velikost). 1 kotna opora, 3 kotne police.

**Lakiranje:**

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

**Napotek:**

Kotno povezavo je možno sestaviti le v kombinaciji z 2 začetnima regaloma art. 990201 ali art. 990211.

**Tehnični opis**

Globina police	975 mm
Širina police	975 mm
Število polic	3

Globina police (mera B)	900 mm
za priključni regal globine	400 mm
Dolžina čelne stranice (mera A)	777 mm
Montaža kupca	da
Za postavitve regala so potrebni priključni regali	da
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Kotna rešitev kot samostojna postavitve	ne
Višina regala	1000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Kotna povezava

## Pribor

Kotna polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za priključni regal globine 400 mm

990370 400