

**Garant****Kotna povezava z 1 kotno oporo, Globina 400 mm, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990241 800
GTIN	4062406113995
Razred artikla	911

**Opis****Izvedba:**

Čvrste kotne opore iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezi v rastru 40 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

**Obseg dobave:**

Kotne opore, kotne police (za število glejte posamezno velikost). 1 kotna opora, 2 kotni polici.

**Lakiranje:**

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

**Napotek:**

Kotno povezavo je možno sestaviti le v kombinaciji z 2 začetnima regaloma art. 990201 ali art. 990211.

**Tehnični opis**

Za postavitev regala so potrebni priključni regali	da
Globina police (mera B)	900 mm
Montaža kupca	da

Širina police	975 mm
za priključni regal globine	400 mm
Višina regala	800 mm
Število polic	2
Globina police	975 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Dolžina čelne stranice (mera A)	777 mm
Kotna rešitev kot samostojna postavitvev	ne
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Kotna povezava

## Pribor

Kotna polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za priključni regal globine 400 mm

990370 400