

Garant**Kotna povezava z 1 kotno oporo, Globina 400 mm, Višina: 2400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990241 2400
GTIN	4062406114152
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Čvrste kotne opore iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezi v rastru 40 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

Obseg dobave:

Kotne opore, kotne police (za število glejte posamezno velikost). 1 kotna opora, 5 kotnih polic.

Lakiranje:

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

Napotek:

Kotno povezavo je možno sestaviti le v kombinaciji z 2 začetnima regaloma art. 990201 ali art. 990211.

Tehnični opis

Višina regala	2400 mm
Globina police	975 mm
Širina police	975 mm

Število polic	5
Globina police (mera B)	900 mm
Kotna rešitev kot samostojna postavitvev	ne
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
za priključni regal globine	400 mm
Dolžina čelne stranice (mera A)	777 mm
Montaža kupca	da
Za postavitvev regala so potrebni priključni regali	da
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Kotna povezava

Pribor

Kotna polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za priključni regal globine 400 mm

990370 400