

Garant**Priključni regal, Globina 500 mm, Višina: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990216 2000
GTIN	4062406114299
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Čvrsti stebrni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm) z zarezi v rastru 40 mm za obešanje nosilnih prečk / polic. Okvirji z zaključnimi kopicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z vtikanjem. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police iz pocinkane pločevine.

Lakiranje:

Nosilni okvir antraciten RAL 7016, **prašnata barva**. Nosilne prečke **vedno** antracitno sive RAL 7016.

Napotek:

- **500 mm globoki regali so dimenzijsko združljivi z omarami GridLine in jih je mogoče z njimi poljubno kombinirati.**
- **Posamezne dele in pribor za regale z vtičnimi policami najdete tudi v naši spletni trgovini pod art. 990271 – 990370.**
- **Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.**
- **Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.**

Tehnični opis

Globina police	500 mm
Postavitev regala	Priključni regal
Svetla širina police	900 mm
Vrsta pritrditev polic	Traverza
Število nosilnih okvirjev	1
Število polic	4
Širina police	946 mm
Globina regala	500 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala	975 mm
Višina regala	2000 mm
maksimalna nosilnost regalnega polja	900 kg
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	120 kg
Debelina police	38 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Regal s policami

Pribor

Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk za globino regala 500 mm

990320 500