


Garant**Osnovna plošča ZeroClamp, Tip: 21521****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360012 21521
GTIN	4045197722706
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Vse izvrtine za razmake med T-utori **63, 100, 125 mm**.

Središčna izvrtina \varnothing 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za navpične/vodoravne stroje.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.

Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025. Priključni bloki art. 360017 vel. 12808 / 12805.

Napotek:

Osnovne plošče s \varnothing vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali.

Tehnični opis

Širina B	396 mm
Višina H	54 mm
Medosna razdalja S	200 mm
Število vpenjal	4
Ø vpenjala	138 mm
Tip	21521
Dolžina A	396 mm
Serija	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Osnovne plošče

Pribor

Priključni blok ZeroClamp Tip 12805	360017 12805
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M8	360025 16M8
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M12	360025 18M12
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16/138	360025 18M16/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M16/138	360025 25M16/138
Pokrov za osnovno ploščo ZeroClamp Tip 24311	360013 24311
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/90	360025 12M10/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10/138	360025 12M10/138
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 16M10	360025 16M10
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 14M12/90	360025 14M12/90
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 25M10	360025 25M10

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip
18M12/138

360025 18M12/138

Priključni blok ZeroClamp Tip 12808

360017 12808

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip
25M10/138

360025 25M10/138