

Garant**Nosilni okvir s pločevinasto oblogo, Globina 500 mm, Višina: 1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990296 1000
GTIN	4062406114442
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Z zarezami v rastru 40 mm in zaključnimi kopicami iz umetne mase na obeh koncih. Pločevinasti pokrovi z luknjami preprečujejo dostop s strani.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale št. 990201–990216, za uporabo kot vmesni ali končni okvir.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Možnost vgradnje kot srednja stena	da
Širina	500 mm
Višina	1000 mm
za višino regala	1000 mm
za globino regala	500 mm
Montaža kupca	da

Prilagoditev police	1-stranska
za regal z vtičnimi policami	da
Višina regala	1000 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Nosilni okvir

Pribor

Garnitura podložnih pločevin za izravnavo, 10-delna	990398
Garnitura kotnikov za talno pritrditev, 2 delna	990399