

Garant**Nosilni okvir s pločevinasto oblogo, Globina 400 mm, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990291 800
GTIN	4062406114404
Razred artikla	91I

Opis**Izvedba:**

Z zarezami v rastru 40 mm in zaključnimi kopicami iz umetne mase na obeh koncih. Pločevinasti pokrovi z luknjami preprečujejo dostop s strani.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale št. 990201–990216, za uporabo kot vmesni ali končni okvir.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Prilagoditev police	1-stranska
Višina	800 mm
Montaža kupca	da
Možnost vgradnje kot srednja stena	da
Širina	400 mm
za regal z vtičnimi policami	da

za globino regala	400 mm
Višina regala	800 mm
za višino regala	800 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 400 mm
Vrsta izdelka	Nosilni okvir

Pribor

Garnitura kotnikov za talno pritrditev, 2 delna	990399
Garnitura podložnih pločevin za izravnavo, 10-delna	990398