

Garant**Lamelni brusni diski (A) za fino brušenje, Ø 125 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566345 120
GTIN	4045197722379
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Brusni krožnik iz steklenih vlaken z brusno tkanino (3M 237AA Trizact™) s fino strukturirano piramidasto površino in najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida.

Uporaba:

Specialno za **obdelavo površine** trdih materialov, ki jih je težko obdelovati kot so **INOX, titan, visokolegirana jekla** itd. Konstantnejša, **ponovljiva zaključna obdelava in daljša življenjska doba** v primerjavi z brusnimi ploščami s podobno zrnatostjo. Priporočeno število vrtljajev 2100 – 3000 min⁻¹.

Tehnični opis

Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	120
Ø plošče	125 mm
Brusno sredstvo	Aluminijev oksid (A)
Kratika za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
maksimalna obodna hitrost	INOX
Vrsta izdelka	80 m/s
	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
suho	primerno		