

Garant**Nosilni okvir s pločevinasto oblogo, Globina 500 mm, Višina: 2400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990296 2400
GTIN	4062406114503
Razred artikla	91I

Opis**Izvedba:**

Z zarezi v rastru 40 mm in zaključnimi kopicami iz umetne mase na obeh koncih. Pločevinasti pokrovi z luknjami preprečujejo dostop s strani.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale št. 990201–990216, za uporabo kot vmesni ali končni okvir.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Možnost vgradnje kot srednja stena	da
Višina regala	2400 mm
za regal z vtičnimi policami	da
Višina	2400 mm
Širina	500 mm
Montaža kupca	da

Prilagoditev police	1-stranska
za globino regala	500 mm
za višino regala	2400 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Nosilni okvir

Pribor

Garnitura kotnikov za talno pritrditev, 2 delna	990399
Garnitura podložnih pločevin za izravnavo, 10-delna	990398