

Garant**Nosilni okvir s pločevinasto oblogo, Globina 500 mm, Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	990296 800
GTIN	4062406114428
Razred artikla	911

Opis**Izvedba:**

Z zarezi v rastru 40 mm in zaključnimi kopicami iz umetne mase na obeh koncih. Pločevinasti pokrovi z luknjami preprečujejo dostop s strani.

Uporaba:

Za začetne in priključne regale št. 990201–990216, za uporabo kot vmesni ali končni okvir.

Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

Tehnični opis

Širina	500 mm
za globino regala	500 mm
za regal z vtičnimi policami	da
za višino regala	800 mm
Prilagoditev police	1-stranska
Montaža kupca	da

Višina	800 mm
Višina regala	800 mm
Možnost vgradnje kot srednja stena	da
Področje uporabe	Regal s policami
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	40 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	Globina 500 mm
Vrsta izdelka	Nosilni okvir

Pribor

Garnitura podložnih pločevin za izravnavo, 10-delna	990398
Garnitura kotnikov za talno pritrditev, 2 delna	990399