

**Garant****ER-vpenjalne stročnice, ultra kratke, BT 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302875 32
GTIN	4062406114510
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. **Ultra kratka izvedba z notranjo precizno vpenjalno matico.** Izjemno primerno za ozke delovne prostore, boljša stabilnost.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v vpenjalne stročnice po DIN 6499 – oblika A in B.

**Obseg dobave:**

Vklj. z ER-vpenjalno matico (notranjo).

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice art. 308881–309434, pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

**Napotek:**

Primerna vpenjalna matica art. 309621.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 38 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	40 mm
Previsna dolžina A	38 mm

Zev ključa SW	32 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	2-20 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 5 mm	309448 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 10 mm	309414 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 6 mm	309418 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 4 mm	309000 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 13 mm	309002 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 20 mm	309416 20
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 9 mm	309448 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 20 mm	309418 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 15 mm	308981 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni $\varnothing$ vpenjanja d 7 mm	309448 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309416 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309448 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309416 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308981 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308986 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308981 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309000 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309432 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309001 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309414 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309448 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309418 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308986 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308986 12
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309000 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309002 20

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309432 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309002 17
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309448 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308986 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309001 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309000 17
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309448 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309002 19
ER-vpenjalna matica za ER 32	309580 32
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309418 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308986 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309000 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309416 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308981 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309001 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309002 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309001 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309000 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309416 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309416 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309002 18
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309448 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309000 9
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309416 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308981 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309000 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309432 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309000 7
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309001 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309001 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308986 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309002 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309002 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308981 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309416 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309416 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309414 11
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309432 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308986 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309001 6
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308986 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309001 4
Pritezni čep Hurco 60° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308804 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309414 18
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 32	309612 32
Pritezni čep Hurco 90° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308805 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309001 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309418 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309001 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309000 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309432 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309000 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309001 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309414 4,5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309448 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309002 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309418 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309002 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308981 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309002 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309414 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309000 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309000 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309418 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308981 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309001 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309414 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309418 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309002 3
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 32	309617 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309416 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309418 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309002 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308986 19
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309002 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309000 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309001 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308986 9
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309002 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309418 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309416 7



Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308986 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309418 18
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308986 10
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308780 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309002 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308981 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309448 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308981 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309001 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309000 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308986 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308981 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309000 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309414 9
Pritezni čep Hurco 60° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308803 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309002 4
	309416 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje  
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309448 10

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17  
mm

308986 17

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5  
mm

309001 5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami  
Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309002 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308981 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309414 12

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

308981 13

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309414 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

308981 11

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10  
mm

309001 10

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872  
primerno za velikost strmega konusa 40

308810 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309418 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

309000 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm

309000 19

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9  
mm

309001 9

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8  
mm

309001 8