

Garant

Zmogljiva rezkalna glava z izvrtino za hladilni kanal Oblika ADB, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 12mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300395 12
GTIN	4062406114633
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta.**
- **Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Prednosti:

- **Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.**
- **Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.**
- **Udobna uporaba z diferencialnim navojem.**
- **Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.**
- **Precizna izvedba.**

Prednost, oglaševalsko besedilo:

- **Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.**
- **Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.**
- **Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835, oblika B in DIN 6535 oblika HB. Izjemno primerno za TPC-rezkanje oz. uporabo z velikimi podajanji. Rezkar se ne izvleče, natančen krožni tek, **procesna varnost!**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni $\varnothing D_1$	12 mm
Zunanji $\varnothing D$	40,5 mm
$\varnothing D_2$	37,5 mm
Previsna dolžina A	50 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40