

Garant

Zmogljiva rezkalna glava z izvrtino za hladilni kanal Oblika ADB, SK 40 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300395 10
GTIN	4062406114626
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta.**
- **Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.**

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Prednosti:

- **Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.**
- **Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.**
- **Udobna uporaba z diferencialnim navojem.**
- **Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.**
- **Precizna izvedba.**

Prednost, oglaševalsko besedilo:

- **Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.**
- **Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.**
- **Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835, oblika B in DIN 6535 oblika HB. Izjemno primerno za TPC-rezkanje oz. uporabo z velikimi podajanji. Rezkar se ne izvleče, natančen krožni tek, **procesna varnost!**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	50 mm
Ø D ₂	32 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40