

Garant

Zmogljiva rezkalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304460 10
GTIN	4062406114749
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Vsa držala prenapeta.
- Vklj. s 4 izvrtinami za hladilne kanale.

Prednosti:

- Rezkar se ne izvleče, tudi brez enkratnih sunkov.
- Optimizirana zunanja kontura – lastnosti blaženja.
- Udobna uporaba z diferencialnim navojem.
- Zlom držala rezkarja skorajda ni mogoč.
- Precizna izvedba.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835, oblika B in DIN 6535 oblika HB. Izjemno primerno za TPC-rezkanje oz. uporabo z velikimi podajanji. Rezkar se ne izvleče, natančen krožni tek, **procesna varnost!**

Dodatni pribor:

Cev za hladilno tekočino art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
--------------------	-------

Ø D ₂	32 mm
Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Zunanji Ø D	37 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave