

Garant**Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, SK 40 A = 80, Vpenjalni Ø D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302089 5
GTIN	4062406114800
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3° kontura)
- Oplemenitena struktura površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

Uporaba:

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov. **Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.** Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Obseg dobave:

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Ø D ₃	15,3 mm
Ø D ₂	11 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
L ₂	40 mm

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni $\varnothing D_1$	5 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 80
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Izvirtina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40