

**Garant****Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, SK 40 A = 80, Vpenjalni Ø D1: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302089 4
GTIN	4062406114794
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3° kontura)
- Oplemenitena struktura površine.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

**Uporaba:**

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov. **Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.** Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje. Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, reducirne puše art. 302135 – 302187.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Ø D <sub>3</sub>	14,2 mm

Zunanji Ø D	49,5 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 80
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Momentni ključ z dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 200 Nm	656050 200
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalni ključ1/2-colski utor za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309700 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40