

**Garant****Ozka hidravlično-raztezna vpenjalna glava, HSK-A 63, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307531 20
GTIN	4062406114954
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Izredno ozka izvedba (3°-kontura).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
- Držala prenapeta.
- Možnost uporabe reducirnih puš.

**Prednosti:**

- Temperaturno obstojno zaradi popolnoma zaprtega sistema (nobenih lotanih tlačnih komor).
- Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
- Prenos velikih vrtilnih momentov, zaradi tega visoka procesna varnost.

**Uporaba:**

Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.

**Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.**

Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 6-kotnim nasadnim ključem s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Reducirne puše art. 302135 – 302165.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>3</sub>	33,45 mm
------------------	----------

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
Previsna dolžina A	100 mm
$\varnothing D_2$	28 mm
$L_2$	52 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava