

**Garant****Lamelni brusni diski (A) za fino brušenje, Ø 125 mm, Zrnatost: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	566345 280
GTIN	4045197722393
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Brusni krožnik iz steklenih vlaken z brusno tkanino (3M 237AA Trizact™) s fino strukturirano piramidasto površino in najmanjših mineralnih delcev iz aluminijevega oksida.

**Uporaba:**

Specialno za **obdelavo površine** trdih materialov, ki jih je težko obdelovati kot so **INOX, titan, visokolegirana jekla** itd. Konstantnejša, **ponovljiva zaključna obdelava in daljša življenjska doba** v primerjavi z brusnimi ploščami s podobno zrnatostjo. Priporočeno število vrtljajev 2100 – 3000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

Zrnatost	280
Opis oblike	izbočena
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Brusno sredstvo	Aluminijev oksid (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
suho	primerno		