

**Garant****Kratka vpenjalna vrtalna glava Oblika E, HSK-E 40, Vpenjalna širina: 0,3-10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Razred artikla	31B

**Opis****Izvedba:**

- **Za desni in levi tek.**
- **Z izvrtino za čip RFID/Balluff.**

Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.

Natančnost krožnega teka  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Natančnost krožnega teka  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**Obseg dobave:**

Vklj. z **vpenjalnim ključem** s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Nasadni ključ art. 309890. Cev za hladilno sredstvo art. 309880.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	0,3 - 10 mm
Zunanji $\varnothing$ D	38 mm
Izvedba	vitka
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425	ZK 4
Previsna dolžina A	91 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 20 μm
Vrsta izdelka	Kratka vrtalna glava