

Garant**Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi, Tip: 29****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	239745 29
GTIN	4062406115784
Razred artikla	23A

Opis**Izvedba:**

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 32,21 - 50 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 40,21 - 50 mm

Celotna dolžina L: 216 mm

Uporabna dolžina L₁: 152,5 mm

\emptyset držala D_s h6: 32 mm

priporočeni zatezni moment: 35 Nm

Tehnični opis

priporočeni zatezni moment	35 Nm
\emptyset držala D _s h6	32 mm
Uporabna dolžina L ₁	152,5 mm
za \emptyset zaprte izvrtine	40,21 - 50 mm
za \emptyset skožnje izvrtine	32,21 - 50 mm
Celotna dolžina L	216 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje