

Garant
Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi, Tip: 24

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	239745 24
GTIN	4062406115777
Razred artikla	23A

Opis
Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim \emptyset držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti** za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Napotek:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550 – 210582 in art. 212000.

Držalo: DIN 6535 HA s h6

za \emptyset skožnje izvrtine: 26,21 - 32,2 mm

za \emptyset zaprte izvrtine: 30,21 - 40,2 mm

Celotna dolžina L: 202 mm

Uporabna dolžina L_1 : 144 mm

\emptyset držala D_5 h6: 25 mm

priporočeni zatezni moment: 25 Nm

Tehnični opis

priporočeni zatezni moment	25 Nm
\emptyset držala D_5 h6	25 mm
za \emptyset skožnje izvrtine	26,21 - 32,2 mm
Uporabna dolžina L_1	144 mm
za \emptyset zaprte izvrtine	30,21 - 40,2 mm
Celotna dolžina L	202 mm
Serija	TopCut

z notranjim hlajenjem	da
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje