

Garant**Medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: DK250/ONOF****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928460 DK250/ONOF
GTIN	4062406116484
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrnitev na nosilne stebre. S popolnoma ožičeno šuko vtičnico in stikalom za VKLOP/IZKLOP za svetilno enoto.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010 (razen vel. 200), art. 928020, 928075 in art. 928076.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtičnice lahko izvedejo le usposobljeni električarji!

Tehnični opis

Nazivna napetost	250 V
Nazivni tok	16 A
Preklopna moč	250V / 10A

Masa	2 kg
Višina	480 mm
Širina	55 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Število vtičnic, tip K	1
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vtičnica, tip	K
Vrsta napajanja	AC
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Energetski modul