

Garant**Medijski modul za nosilne stebre, Vrsta modula: OUT/ONOFF****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928460 OUT/ONOFF
GTIN	4062406116422
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Iz jeklene pločevine. Za stransko vijačno pritrditev na nosilne stebre. Stikalo za VKLOP/IZKLOP za svetilno enoto in odprtina za napeljavo kabla.

Primerno za:

Nosilni stebri art. 928010 (razen vel. 200), art. 928020, 928075 in art. 928076.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Za vsak posamični nosilni steber je mogoče vgraditi le dve vtičnici.

Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji!

Tehnični opis

Izvedba	Notranja mera 80 × 38 mm
Preklopna moč	250V / 10A
Masa	2 kg

Širina	55 mm
Višina	480 mm
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Stikalo za vklop-izklop	da
Debelina materiala	1 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Energetski modul