

**Garant****Modul za energijo in medije, Vrsta modula: ON/OFF2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928470 ON/OFF2
GTIN	4062406117061
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene pločevine v **modularni izvedbi**. Vsi energetske sestavni deli s **kablom** in **vtično povezavo**.

Princip priključitve Plug and play. Moduli pod napetostjo so predhodno konfekcionirani s priključnim kablom in 3-polnim vtičem št. 928491 vel. 3 za neposredno priključitev na razdelilni blok. Modul št. 928470 vel. CEE400/5 je predhodno konfekcioniran s priključnim kablom in 5-polnim vtičem št. 928491 vel. 5.

**Opis:**

**Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.**
- **Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.**
- **Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.**
- **Presek predhodno konfekcioniranih kablov:**
  - 3 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri izmeničnem toku (L, N, PE)**
  - 5 × 1,5 mm<sup>2</sup> pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Zaščitni razred 1**
- **Stopnja zaščite IP 20.**

**Uporaba:**

V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.

Nemčija/DE: Tip F

Švica/CH: Tip J

Italija/IT: Tip L

Francija/FR: Tip E

Češka/CZ: Tip E

Anglija/GB: Tip G

Danska/DK: Tip K

ZDA/US: Tip B

**Primerno za:**

Št. 925885, 927325–927329, 928411–928413, 928421, 928441–928444, 928500 in 928510.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

**Napotek:**

- **Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.**
- **Artikle art. 928470 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: \_ON/OFF1, \_COVER, \_AIR/S, \_NET, \_USB, \_USB/5V\_LINK.**
- **Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.**

## Tehnični opis

Razdelilna enota	1E
Opis	Stikalo za vklop/izklop za izklop napajanja vseh komponent iz medijske letve
Nazivna napetost	400 V
Preklopna moč	4 kW
Nazivni tok	16 A
Nazivna napetost	400 V
Masa	0,2 kg
Višina	137 mm
Širina	100 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta napajanja	AC

Debelina materiala	1,5 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Energetski modul

## Pribor

Izhodni vtič Število polov 3	928491 3
Priključni vtič Število polov 3	928490 3
Podaljševalni kabel za vtični sistem Wieland Tip 3	923424 3
Razdelilni blok Število polov/število izhodov 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Razdelilni blok Število polov/število izhodov 3/5	928492 3/5
Priključni vtič Število polov 5	928490 5