


Garant GRIDLINE

Medijska letev za zadnjo stran delovne mize, Višina: 550mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928500 550
GTIN	4062406117306
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Stranska obloga za nožni del iz zarobljene jeklene pločevine, z luknjami 9×9 mm v 37-milimetrskem rastru za namestitev kavljcev Easyfix in držal ter pribora za luknjaste stene.

Iz jeklene pločevine v **modularni izvedbi**. Vsi energetske sestavni deli s **kablom** in **vtično povezavo**. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.

Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.

Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):

1 × razdelilni blok art. 928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi, 1 × priključni vtič, 5-polni, art. 928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):

- **Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.**
- **Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.**
- **Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.**
- **Presek predhodno konfekcioniranih kablov:**
 - 3 × 1,5 mm² pri izmeničnem toku (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Zaščitni razred 1**

· Stopnja zaščite IP 20.**Primerno za:**

Delovne mize višine 850 mm, podnožja višine 800 mm in 650 mm.

Umestitev:

Vtičnica 250 V, art. 928470 vel. DE250V/1: 2

Število praznih modulov (1E/2E/3E): 1× / 0× / 0×

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva.**

Napotek:

Druge primerne medijske module najdete pod art. 928470. Modulov art. 928470 velikosti _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 in _RCD ni mogoče uporabiti v stranski oblogi.

Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtičnice lahko izvedejo le usposobljeni električarji!

Tehnični opis

Višina	550 mm
Širina	500 mm
Tip vtičnice, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Število vtičnic, tip F	2
Vtičnica, tip	F
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Stranska obloga

Pribor

Modul za energijo in medije Vrsta modula 0/2	928470 0/2
Modul za energijo in medije Vrsta modula 0/1	928470 0/1