

Garant**LED svetilna enota, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928600 1000
GTIN	4062406117443
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota s srebrnim ohišjem iz jeklene pločevine in podstavka iz PMMA.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Lakiranje:

Ohišje srebrno, podobno RAL 9006.

Tehnični opis

Globina	120 mm
Brez bleščanja in migetanja	da
Globina sijalke	30 mm
Dolžina sijalke	850 mm
Dolžina	920 mm
Serija	Delovna postaja
Svetlobni tok	1890 lm
Poraba moči	27 W

Masa	3 kg
Primerno za tip	1000 mm
LED tehnologija	da
Barvna temperatura	4000 K
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	ne
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Stropna svetilka