

Waldmann **Svetilna enota TAMETO, Primerno za tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928608 2000
GTIN	4013330060718
Razred artikla	93L

**Opis****Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota z ohišjem iz brezbarvnega eloksiranega aluminija in črne umetne mase. Zaščita pred bleščanjem s stožčastim pokrovom v obliki prizme PMMA. Svetilna enota omogoča brezstopenjsko zatemnitev in je v zaprti izvedbi zaščiten pred umazanijo. Priključek prek industrijskega vtičnega sistema z enostavnimi vrstičnimi kabli.

**Funkcija:**

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

**Primerno za:**

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

**Tehnični opis**

Dolžina	1920 mm
Masa	6 kg
Brez bleščanja in migetanja	da
LED tehnologija	da
Svetlobni tok	3700 lm
Globina sijalke	167 mm

Poraba moči	40 W
Dolžina sijalke	1490 mm
Primerno za tip	2000 mm
Globina	187 mm
brezstopenjska zatemnitev	da
Barvna temperatura	4000 K
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Stikalo za vklop-izklop	da
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Stropna svetilka