

Garant**LED-svetilna enota s stikalom za vklop/izklop, Primerno za tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928602 1500
GTIN	4062406117481
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota s srebrnim ohišjem iz jeklene pločevine in podstavka iz PMMA.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Lakiranje:

Ohišje srebrno, podobno RAL 9006.

Tehnični opis

Serijska	Delovna postaja
Globina	120 mm
Število stikal za vklop-izklop	1
Dolžina	1420 mm
Primerno za tip	1500 mm
Poraba moči	36 W
Dolžina sijalke	1110 mm
Brez bleščanja in migetanja	da

Globina sijalke	30 mm
Barvna temperatura	4000 K
LED tehnologija	da
Masa	4 kg
Svetlobni tok	2520 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Stropna svetilka