

Garant**LED svetilna enota, Primerno za tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928600 1500
GTIN	4062406117450
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota s srebrnim ohišjem iz jeklene pločevine in podstavka iz PMMA.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Lakiranje:

Ohišje srebrno, podobno RAL 9006.

Tehnični opis

Brez bleščanja in migetanja	da
Primerno za tip	1500 mm
Barvna temperatura	4000 K
Masa	4 kg
Globina	120 mm
Svetlobni tok	2520 lm
Dolžina	1420 mm
LED tehnologija	da

Poraba moči	36 W
Globina sijalke	30 mm
Serija	Delovna postaja
Dolžina sijalke	1110 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Nazivna napetost	250 V
Stikalo za vklop-izklop	ne
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Stropna svetilka