

Waldmann **Svetilna enota TAMETO, Primerno za tip: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928608 1000
GTIN	4013330060688
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoveženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

LED svetilna enota z ohišjem iz brezbarvnega eloksiranega aluminija in črne umetne mase. Zaščita pred bleščanjem s stožčastim pokrovom v obliki prizme PMMA. Svetilna enota omogoča brezstopenjsko zatemnitev in je v zaprti izvedbi zaščiten pred umazanijo. Priključek prek industrijskega vtičnega sistema z enostavnimi vrstičnimi kabli.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Tehnični opis

brezstopenjska zatemnitev	da
Masa	3 kg
Poraba moči	26 W
Brez bleščanja in migetanja	da
Dolžina sijalke	890 mm
Globina sijalke	167 mm

LED tehnologija	da
Dolžina	920 mm
Globina	187 mm
Svetlobni tok	2300 lm
Barvna temperatura	4000 K
Primerno za tip	1000 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	Vtični sistem GST
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Stikalo za vklop-izklop	da
Debelina materiala	1 mm
Vrsta izdelka	Stropna svetilka