

HOLEX**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F0820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 F0820
GTIN	4045197723673
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Kratka oznaka	Z7
Vrsta oznaka	križno ozobljeni
Oblika	F0820
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	8 mm
Opis oblike	Okrogli lok
Celotna dolžina	65 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		