

Waldmann **Svetilka s paličjem Taneo, Tip: 47****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928655 47
GTIN	4013330055967
Razred artikla	93L

Opis**Izvedba:**

Učinkovita in kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Folijska tipka za vklop/izklop in zatemnitev (do 10 % brezstopenjsko s spominsko funkcijo). Ohišje iz brezbarvnega eloksiranega aluminija. Paličje z razbremenitvijo prek vzmeti in 3-dimenzionalnim členkom za glavo svetilke. Barvna temperatura nevtralnno bela s 4.000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik. S 36 svetlečimi diodami.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilno spono z vijakom (območje vpetja 0 – 70 mm).Priključni kabel dolžine 3,0 m z evro-vtičem.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina telesa svetilke	577 mm
Širina telesa svetilke	136 mm
Akcijski radij 3D-zglobne roke	180 stopinj
Sijalke	LED
Višina telesa svetilke	33 mm

Vrsta pritrditve	Pritrdilna spona
Barva svetlobe	nevtralnno bela K
Dolžina priključnega kabla	3 m
Poraba moči	30 W
Zatemnilna osvetlitev	brezstopenjsko
Zamenljiva sijalka	ne
Nazivna napetost	250 V
Barvna temperatura	4000 K
Celotna višina	1070 mm
Tip vtikača, vhod	C
Stikalo za vklop-izklop	da
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto