

Waldmann **Svetilka s paličjem Taneo, Tip: 31****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928655 31
GTIN	4013330055943
Razred artikla	93L

**Opis****Izvedba:**

Učinkovita in kakovostna LED-tehnologija brez vzdrževanja, s površinsko, homogeno osvetlitvijo brez sence in bleščanja. Folijska tipka za vklop/izklop in zatemnitev (do 10 % brezstopenjsko s pomirno funkcijo). Ohišje iz brezbarvnega eloksiranega aluminija. Paličje z razbremenitvijo prek vzmeti in 3-dimenzionalnim členkom za glavo svetilke. Barvna temperatura nevtralnno bela s 4.000 K.

Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Vir svetlobe (LED-svetilka) lahko zamenja proizvajalec. Krmilno napravo (omrežni napajalnik in kabel) lahko zamenja končni uporabnik. S 24 svetlečimi diodami.

**Obseg dobave:**

Vklj. s pritrdilno spono z vijakom (območje vpetja 0 – 70 mm). Priključni kabel dolžine 3,0 m z evro-vtičem.

**Tehnični opis**

Dolžina priključnega kabla	3 m
Sijalke	LED
Aksijski radij 3D-zglobne roke	180 stopinj
Dolžina telesa svetilke	398 mm
Vrsta pritrditve	Pritrdilna spona
Poraba moči	23 W

Zatemnilna osvetlitev	brezstopenjsko
Napajanje	Omrežno napajanje
Širina telesa svetilke	136 mm
Barva svetlobe	nevtralno bela K
Višina telesa svetilke	33 mm
Zamenljiva sijalka	ne
Nazivna napetost	250 V
Barvna temperatura	4000 K
Celotna višina	1070 mm
Stikalo za vklop-izklop	da
Tip vtikača, vhod	C
Vrsta izdelka	Namizna svetilka/ svetilka za delovno mesto