

Garant**Nadgradna omara, Primerno za tip: 1500****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928700 1500
GTIN	4062406117627
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Ohišje iz jeklene pločevine z **dvojno hrbtno steno** (zaščita pred prahom). Notranja stran s 4-kotnimi luknjami □ 9×9 mm, v rastru 37 mm. Vrata se odprejo vodoravno naprej. Za pritrditev med dva nosilna stebra art. 928010.

Uporaba:

Primerno tudi za namestitev na steni.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035,
vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Primerno za tip	1500
Masa	38 kg
Uporabna višina	410 mm
Nosilnost	120 kg
Globina	250 mm
Širina	1420 mm
Uporabna širina	1380 mm
Uporabna globina	150 mm
Višina	481 mm

Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nadgradna omara

Pribor

Plinska vzmet za velikost 1500	938016 1500
--------------------------------	-------------