

Garant**Nadgradna omara z rolo-vrati, Širina: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	928710 1500
GTIN	4062406117641
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Ohišje iz jeklene pločevine z **dvojno zadnjo steno** (zaščita proti prahu). Notranja stran s 4-kotnimi luknjami □ 9×9 mm, v rastru 37 mm. Eloksirana rolo-vrata z 2 ročajema iz umetne mase in zaključno letvijo s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Uporabna širina	1450 mm
Globina	250 mm
Višina	962 mm
Širina	1500 mm
Uporabna globina	140 mm
Uporabna višina	845 mm
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm

Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Nadgradna omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip KO13	914226 KO13
----------------------------	-------------