

HOLEX**Delovna miza s 3 predali in 1 krilnimi vrati, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	929530 1500
GTIN	4062406117795
Razred artikla	92W

Opis**Izvedba:**

- **Delovna plošča debeline 40 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.**
- **Podstavna omara – zvarjena jeklena pločevina.**
- **Predali iz jeklene pločevine, vodila predalov s kolesci iz materiala Delrin.**
- **Vrata iz jeklene pločevine, z ročajem iz umetne mase, kot odpiranja 180° in tečaji s samostojnim zapiranjem.**
- **Centralna cilindrična ključavnica z 2 ključema.**

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 180; 180; 180

Višina vrat (desno) v mm: 540

Dodatni pribor:

Za pripadajočo polico glejte art. 929581.

Lakiranje:

Korpus RAL 7035 svetlo siva, fronte antracit RAL 7016, **prašno barvano, police in odlagalne police pocinkane.**

Napotek:

Druge možnosti za prednje stranice: svetlo siva RAL 7035, signalno modra RAL 5005. Posebno lakiranje ni mogoče.

Tehnični opis

Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Globina delovne plošče	700 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Globina spodnje omare	630 mm
Centralno zaklepanje delovne mize	da
Število predalov	3
Širina spodnje omare	1200 mm
Uporabna globina predalov	520 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	700 kg
Uporabna širina predalov	490 mm
Debelina delovne plošče	40 mm
Delovna miza za postavitve v vrsto	ne – prevelik previs delovne plošče
Višina	850 mm
Masa	80 kg
Višina vrat (desno)	540 mm
Debelina materiala	1,5 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	100 kg
Debelina plošče	40 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	90 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Izravnavna višine	20 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša za ključavnico 225-010-9 brez cilindričnega vložka

914202