

**Delovna miza z 2 predaloma in 2 krilnimi vrati, Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	929500 1500
GTIN	4062406117764
Razred artikla	92W

**Opis****Izvedba:**

- Delovna plošča debeline 40 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
- Podstavna omara – zvarjena jeklena pločevina.
- Predali iz jeklene pločevine, vodila predalov s kolesci iz materiala Delrin.
- Vrata iz jeklene pločevine, z ročajem iz umetne mase, kot odpiranja 180° in tečaji s samostojnim zapiranjem.
- Centralna cilindrična ključavnica z 2 ključema.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (levo) v mm: 180

Prednja višina predala (desno) v mm: 180

Višina vrat (levo) v mm: 360

Višina vrat (desno) v mm: 360

**Dodatni pribor:**

Za pripadajočo polico glejte art. 929581.

**Lakiranje:**

Korpus RAL 7035 svetlo siva, fronte antracit RAL 7016, **prašno barvano, police in odlagalne police pocinkane.**

**Napotek:**

Druge možnosti za prednje stranice: svetlo siva RAL 7035, signalno modra RAL 5005. Posebno lakiranje ni mogoče.

**Tehnični opis**

Delovna miza za postavitve v vrsto	ne – prevelik previs delovne plošče
Število predalov	2
Širina spodnje omare	1200 mm
Uporabna širina predalov	490 mm
Globina spodnje omare	630 mm
Višina	850 mm
Višina vrat (levo)	360 mm
Globina delovne plošče	700 mm
Površina delovne plošče	lakirana z brezbarvnim lakom
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	700 kg
Višina vrat (desno)	360 mm
Debelina delovne plošče	40 mm
Material delovne plošče	Multipleks-bukev
Centralno zaklepanje delovne mize	da
Uporabna globina predalov	520 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Masa	81 kg
Debelina materiala	1,5 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	100 kg
Debelina plošče	40 mm
Izvelek predala (delno/v celoti)	90 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Izravnava višine	20 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta izdelka	Delovna miza

---

## Pribor

Puša za ključavnico 225-010-9 brez cilindričnega vložka

914202