



Garnitura roto rezkarjev 5-delna, ozobljenje INOX – grobi, HM, Število roto rezkarjev: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	547110 5
GTIN	4007220068816
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozobja omogoča **zelo visoko zmogljivost odrezovanja pri mirnem teku in dobri vodljivosti**. Odlično ustvarjanje odrezkov iz rezultati površine, manjše segrevanje materiala (material se ne obarva). Držalo Ø 6 mm.

Garnitura z izbranimi roto rezkarjev največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo Ø 6 mm.

Uporaba:

Optimizirano za obdelavo **austenitnih, proti rji in kislinam odpornih jekel**, mehkih titanovih zlitin in nž-kovin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 547200 vel. A1225; C1225; D1210; G1225; F1225.

Tehnični opis

Kratica ozobja	INOX
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Rezalni material	HM

Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	5
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		

Pribor

Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip A1225	547200 A1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip C1225	547200 C1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip G1225	547200 G1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip F1225	547200 F1225
Roto rezkarozobje INOX – grobi Tip D1210	547200 D1210