

Garant GRIDLINE

**Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, elovna plošča iz bambusa, 20×20G,
Dolžina plošče: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	921051 1500
GTIN	4062406118013
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatile, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastu.

Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Ohišje z vrati in 1 vtično polico.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 625

Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Prednja višina predala (desno) v mm: 100, 125, 150, 250

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Uporabna višina ohišja predalnega bloka	625 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina	950 mm
Serijska	Ready-to-go
Globina delovne plošče	750 mm
Število predalov	4
Debelina delovne plošče	50 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	800 kg
Uporabna površina predalov v G	20×20
Širina spodnje omare	1300 mm
Masa	143,5 kg
Uporabna širina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	20
Globina spodnje omare	700 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20×20G

Vrsta izdelka	Delovna miza
Pribor	
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927800 150
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 39	953833 39
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Cilindrični vložek z 2 ključema Številka zaklepanja Ho (3-mestna) 003	950050 003
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927800 125
Delavniška garnitura Število orodij 26	955081 26
Garnitura viličasto obročnih ključev Število orodij 20	952505 20
Garnitura nedrsečih delovnih podlog za predale5-delna Dimenzije v G 20X20	951885 20X20
Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski Število orodij 37	953828 37
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/4	950320 150/4
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/2	950320 100/2
Garniture klešč Število orodij 5	954305 5
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927800 250
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953521 10
Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Zarisovanje in žaganje Število orodij 8	954895 8
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927800 100
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3

Delavniška garnitura Število orodij 22	955071 22
Garnitura pil Število orodij 6	952253 6
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/3	950320 100/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4
Garniture klešč Število orodij 5	954295 5
Predali Comfort Close, sistem z blaženjem uvleka Nosilnost predala 75 kg	950180 75
Vložek iz žlebaste gume za predale Dimenzije v G 20X20	951910 20X20
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 150/5	950320 150/5
Prosojna podloga iz mehkega PVC Širina 1500 mm	951951 1500
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 100/1	950320 100/1
Garnitura nasadnih ključev, 1/2-colski Število orodij 32	953821 32
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Podloga za predale Mere v G 20X20	951830 20X20
Garnitura čistila in olja za nego Tip 1	926403 1
Orodje za zamenjavo cilindričnega vložka Tip 1	950070 1
Garniture klešč Število orodij 5	954306 5
Garnitura izvijačev Število orodij 10	953522 10
Delavniška garnitura Število orodij 22	955072 22