

HOLEX**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: F1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 F1225
GTIN	4045197723611
Razred artikla	52D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar HOLEX so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Kratika ozobja	Z7
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	12 mm
Oblika	F1225
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Opis oblike	Okrogli lok
Celotna dolžina	70 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z7

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		