

**HOLEX****Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D1009****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540750 D1009
GTIN	4045197723574
Razred artikla	52D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar HOLEX** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Kratice ozobja	Z7
Ø glave	9,5 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Opis oblike	Krogla
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Oblika	D1009
Celotna dolžina	54 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	8 mm

Serijska	Ozobje Z7
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		