

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 12x20G, Dolžina plošče: 1500/6+5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922177 1500/6+5
GTIN	4062406118211
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 150, 200, 300

Obseg dobave:

2 x ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	20
Masa	177 kg

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Serija	vario
Uporabna površina predalov v G	12×20
Višina	950 mm
Število predalov	11
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927500 125
Predal Predal s prednjo višino 300 mm	927500 300
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927500 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/5	927300 900/5
Delovna ploščas temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm	926241 1500
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/6	927300 900/6