

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 950 mm, delovna plošča Eluplan, 12x20G, Dolžina plošče: 1500/6+7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922177 1500/6+7
GTIN	4062406118228
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Obseg dobave:**

2 x ohišje s predali, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Število predalov	13

Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna površina predalov v G	12×20
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Višina	950 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Masa	189 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Uporabna širina predalov	300 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Serija	vario
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927500 125
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927500 250
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/7	927300 900/7
Delovna plošča temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) Dolžina plošče 1500 mm	926241 1500
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/6	927300 900/6