

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 12×20G, Dolžina plošče: 1500/6+4mm****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 922161 1500/6+4 |
| GTIN                  | 4062406118129   |
| Razred artikla        | 9GG             |

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 125, 200, 300

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Obseg dobave:**

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

|  |         |
|--|---------|
| Število predalov   | 10      |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 1000 kg |

|   |   |
|---|---|
| Dolžina delovne plošče                  | 1500 mm   |
| Uporabna širina predalov v G            | 12  |
| Globina delovne plošče                  | 750 mm  |
| Uporabna globina predalov               | 500 mm  |
| Debelina delovne plošče                 | 50 mm   |
| Serija                                  | vario   |
| Širina ohišja predalnega bloka          | 400 mm  |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 700 mm  |
| Višina ohišja predalnega bloka          | 800 mm  |
| Višina                                  | 850 mm  |
| Globina ohišja predalnega bloka         | 650 mm  |
| Masa                                    | 164 kg  |
| Uporabna širina predalov                | 300 mm  |
| Uporabna globina predalov v G           | 20  |
| Uporabna površina predalov v G          | 12×20   |
| Konstruktivska izvedba                  | Konstrukcija iz jeklene cevi                                      |
| Debelina materiala                      | 1 mm  |
| Višina delovne mize                     | 850 mm  |
| Nosilnost predalov/polic                | 75 kg   |
| Debelina plošče                         | 50 mm   |
| Izvek predala (delno/v celoti)          | 100 %   |
| Cilindrična ključavnica                 | Modularni vložek  |
| Izbira barv                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena             | 12×20G  |
| Vrsta izdelka                           | Delovna miza  |

---

## Pribor

---

|  |              |
|--|--------------|
| Predal Predal s prednjo višino 125 mm  | 927500 125   |
| Predal Predal s prednjo višino 75 mm   | 927500 75    |
| Predal Predal s prednjo višino 100 mm  | 927500 100   |
| Predal Predal s prednjo višino 200 mm  | 927500 200   |
| Predal Predal s prednjo višino 300 mm  | 927500 300   |
| Predal Predal s prednjo višino 150 mm  | 927500 150   |
| Puša ključavnice za GridLine Tip KO21  | 914227 KO21  |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 800/4   | 927300 800/4 |
| Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 800/6   | 927300 800/6 |
| Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1500 mm | 926001 1500  |