

Garant GRIDLINE

**Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 850 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 12×20G, Dolžina plošče: 1500/6+7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922164 1500/6+7
GTIN	4062406118143
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

**Umestitev:**

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

**Obseg dobave:**

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

**Lakiranje:**

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

**Tehnični opis**

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm

Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna širina predalov	300 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Število predalov	13
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	183 kg
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Serija	vario
Uporabna globina predalov	500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Višina	850 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

## Pribor

Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 800/6	927300 800/6
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 800/7	927300 800/7
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500