

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 12×20G, Dolžina plošče: 1500/6+7mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922161 1500/6+7
GTIN	4062406118112
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Uporabna globina predalov v G	20
Masa	183 kg

Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Serija	vario
Uporabna širina predalov v G	12
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina	850 mm
Višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Število predalov	13
Uporabna širina predalov	300 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Uporabna globina predalov	500 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Delovna plošča debeline 50 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel Dolžina plošče 1500 mm	926001 1500
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 800/6	927300 800/6
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 800/7	927300 800/7