

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario z 2 ohišjema 16G, višina 950 mm, delovna plošča iz multipleksa-bukev, 12×20G, Dolžina plošče: 1500/6+5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo. Ohišje predalnega bloka 16G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo) v mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 75, 150, 200, 300

Obseg dobave:

2 × ohišje s predali, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Tehnični opis

Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Uporabna širina predalov	300 mm

Višina	950 mm
Masa	177 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Višina ohišja predalnega bloka	900 mm
Uporabna širina predalov v G	12
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Število predalov	11
Uporabna površina predalov v G	12×20
Serija	vario
Uporabna globina predalov	500 mm
Širina ohišja predalnega bloka	400 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	800 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	1000 kg
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	950 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Predal Predal s prednjo višino 125 mm	927500 125
Predal Predal s prednjo višino 250 mm	927500 250
Predal Predal s prednjo višino 300 mm	927500 300
Predal Predal s prednjo višino 100 mm	927500 100
Predal Predal s prednjo višino 200 mm	927500 200
Predal Predal s prednjo višino 150 mm	927500 150
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/5	927300 900/5
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev Dolžina plošče 1500 mm	926081 1500
Ohišje 16G s predali Višina/število predalov 900/6	927300 900/6