

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20x20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923501 1000/1
GTIN	4062406118235
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Ohišje predalnega bloka 24G s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Enoročna zapora proti izvlečenju** predalov preprečuje odpiranje predala med transportom.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 125

Obseg dobave:

2 x nožni deli s kolesi, ohišje s predalom, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

ComfortClose	ne
--------------	----

Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna globina predalov v G	20
Višina	850 mm
Število predalov	1
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
možnost znižanja	ne
Blažilnik udarcev	ne
Masa	62,1 kg
Serija	vario
Serija	vario
Uporabna širina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
Material roba	Poliuretan
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	125 mm
Ročaj	ne
Uporabna površina predalov v G	20×20
Material delovne plošče	Bambus
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Višina ohišja predalnega bloka	200 mm
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno

Konstruktivska izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/3	950320 125/3
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/1	950320 125/1
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/6	950320 125/6
Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče 700 mm	927140 700
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov Predal s prednjo višino 125 mm	927805 125
Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic Prednja višina/tip predala 125/4	950320 125/4