

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 850 mm, delovna plošča Eluplan, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923507 1000
GTIN	4062406118310
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Obseg dobave:

2 × nožni deli s kolesi, 2 × par kotnih ojačitev, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Ročaj	ne
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Masa	40,3 kg

Serija	vario
Serija	vario
Material delovne plošče	Temni Eluplan
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Višina	850 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Blažilnik udarcev	ne
ComfortClose	ne
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število predalov	0
Material roba	Poliuretan
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Dolžina delovne plošče	1000 mm
možnost znižanja	ne
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče
700 mm

927140 700