

Garant GRIDLINE

Delovna miza na kolesih Vario, višina 850 mm, delovna plošča iz bambusa, 20×20G, Dolžina plošče v mm/število predalov: 1000**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	923501 1000
GTIN	4062406118297
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza s trdno jekleno konstrukcijo z odlagalno polico, globina 300 mm. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor, z zaščito. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec.

Obseg dobave:

2 × nožni deli s kolesi, 2 × par kotnih ojačitev, odlagalna polica, delovna plošča.

Lakiranje:

Ogrodje, nožni deli in predalno ohišje svetlo sivi RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje brez možnosti konfiguracije, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Dolžina delovne plošče	1000 mm
Ročaj	ne
Blažilnik udarcev	ne
Tekalna površina ne pušča sledi	da

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Serija	vario
Serija	vario
Število predalov	0
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	250 kg
Ø kolesa za zavijanje	125 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Material roba	Poliuretan
Masa	45,3 kg
možnost znižanja	ne
ComfortClose	ne
Material delovne plošče	Bambus
Višina	850 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Mobilna delovna miza

Pribor

Zadnja stena/odlagalna policaenodelna za dolžino plošče
700 mm

927140 700